

Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 crème wit glanzend	2677 01	1	182,45	03	4010337011941
 zuiver wit glanzend	2677 03	1	182,45	03	4010337011958
 zuiver wit mat	2677 27	1	182,45	03	4010337011965
 antraciet	2677 28	1	185,25	03	4010337011972
 kleur aluminium	2677 26	1	186,96	03	4010337011989
 zwart mat	2677 005	1	186,96	03	4010337037071

Merkmale

- De wandcontactdoos met aardlekbeveiliging is een vaste beveiligingsinrichting met spanningsonafhankelijke lekstroomactivering conform VDE 0664.
- Werkingsprincipe komt overeen met dat van een aardlekschakelaar.

Technische Daten

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Nominale stroom:	16 A

Nominale lekstroom:	30 mA
Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +40 °C

Hinweise

- Montage in een diepe apparaatdoos.
 - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
 - Aardlekbeveiligingen (RCD's) die samen met een wandcontactdoos zijn geïnstalleerd, kunnen ook een aangrenzende wandcontactdoos (onder een gemeenschappelijke afdekking) beschermen, DIN VDE 0100-530:2018-06.
-