



Wipschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ met wip Schakelaar 2-polig



Specificatie	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSSt.	PS	EAN
 zwart mat	2836 005	-	-	-	4010337038566

Technische Daten

Inbouwdiepte:	24 mm
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders tot:	2 x 4 mm ² of 1 x 6 mm ²

Hinweise

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- BS EN 60669-1.