GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

UPS voor MiVa-Set



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	2918 03	1/5	264,14	34	4010337011767

Kenmerken

- Onderbrekingsvrije voeding voor de Gira MiVa-Set 834.
- Bij een daling of wegvallen van de netingangsspanning wordt de aangesloten belasting onderbrekingsvrij verder gevoed door de accu.
- Zodra de netspanning weer toeneemt of op peil komt, wordt de accu weer losgekoppeld van de belasting.
- Via het meldcontact (M) kunnen de bedrijfstoestanden 'UPS actief' en 'Accu defect' worden gesignaleerd.

Technische gegevens

Ingangsspanning:	DC 24 V
Uitgangsspanning bij accuvoeding:	22,8 V ± 10 %
Nominale belasting bij accuvoeding:	130 mA voor 1 u
Maximale belasting	
- bij accuvoeding:	300 mA voor 15 min
- bij netvoeding:	250 mA
Batterij/accu	
- Type:	UR18500F
- UN-nummer:	3480
Montage:	in inbouwdoos conform DIN 49073

Aanwijzingen

- Voor installatie conform DIN VDE 0834.
- DIN VDE 0834 schrijft jaarlijkse vervanging voor van onderdelen met begrensde levensduur (accu).
- Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen (accu's).

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Levering

- Een blinde afdekplaat is bij levering inbegrepen.
- Accu is bij levering inbegrepen.
