

WipSchakelaar 10 AX 250 V~ met interne montageplaat Universele uit-wisselschakelaar



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 zuiver wit	3106 13	1/10	18,43	14	4010337112396

Merkmale

- Kunststoff: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel polycarbonaat genoemd.

Technische Daten

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Lieferumfang

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer geleverd.