

WipSchakelaar 10 AX 250 V~ (onderstuk en bovenstuk) Kruisschakelaar



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 grijs	3107 30	1/10	30,78	14	4010337123958

Merkmale

- Kunststoff: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast* ook wel polycarbonaat genoemd.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Spatwaterdicht opbouw IP44

Technische Daten

- Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²
- Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Hinweise

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.