

## Basiselement wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met oranje led-verlichtingselement 230 V~ serieschakelaar



| Specificatie                                                                                                   | Art. nr. | VE   | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------|----|---------------|
|  met bevestigingsklauwen      | 3115 00  | 1/10 | 33,21              | 01 | 4010337064473 |
|  zonder bevestigingsklauwen | 3825 00  | 1/10 | 33,21              | 01 | 4010337038900 |

### Kenmerken

- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.

### Technische gegevens

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Inbouwdiepte                              |         |
| - 3115 00:                                | 32 mm   |
| - 3825 00:                                | 23 mm   |
| Aansluitingdoorsnede                      |         |
| - voor massieve en soepele geleiders tot: | 2,5 mm² |
| Nominaal vermogen                         |         |
| - LEDi/ CFLi:                             | 100 W   |

### Levering

- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.

---