GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met montageplaat en oranje led-verlichtingselement 230 V~ Universele uit-wisselschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	3116 13	1/10	34,82	13	4010337112471

Kenmerken

- Met led-verlichtingselement.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer gelevert.
- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.