

Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met montageplaat en oranje led-verlichtingselement 230 V~ Universele uit-wisselschakelaar

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 zuiver wit	3116 13	1/10	34,82	13	4010337112471

Merkmale

- Met led-verlichtingselement.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast* ook wel polycarbonaat genoemd.

Technische Daten

- Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²
- Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Hinweise

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Lieferumfang

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalvoer geleverd.
- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.