

**Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met tekstkader en oranje led-verlichtingselement 230 V~ (onderstuk en bovenstuk) Universele uit-wisselschakelaar**

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 grijs	3116 30	1/10	38,49	14	4010337123835

**Merkmale**

- Met oranje led-verlichtingselement.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel polycarbonaat genoemd.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Spatwaterdicht opbouw IP44

**Technische Daten**

- Aansluitingdoorsnede  
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Nominaal vermogen  
- LEDi/ CFLi: 100 W

**Hinweise**

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

## Lieferumfang

- Tekstlabel 'Heizung Ein/Aus' is bij de levering inbegrepen.
  - Kabelinvoer 2-voudig (dubbele invoer) is bijgevoegd.
  - Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.
-