


Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met tekstkader Universele uit-wisselschakelaar



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 grijs	3116 31	1	56,18	14	4010337123842

Merkmale

- Met oranje led-verlichtingselement.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast* ook wel polycarbonaat genoemd.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Spatwaterdicht opbouw IP66

Technische Daten

- Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²
- Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Hinweise

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Lieferumfang

- Tekstlabel 'Heizung Ein/Aus' is bij de levering inbegrepen.
 - Kabelinvoer 2-voudig (dubbele invoer) is bijgevoegd.
 - Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.
-