
GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Basiselement tastschakelaar 10 AX 250 V~wisselschakelaar 2-voudig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3128 00	1/10	34,67	01	4010337039075
 zonder bevestigingsklauwen	3838 00	1	34,67	01	4010337064411

Kenmerken

- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- De uniforme positie van de wipschakelaars die hierdoor ontstaat, zorgt voor een geordende en hoogwaardige uitstraling van de elektrische installatie.
- De esthetiek wordt aanzienlijk verbeterd, vooral bij meervoudige combinaties, met bijvoorbeeld meerdere schakelaars in één afdekraam.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot:	 2,5 mm²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	 100 W

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.