


## Basiselement tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~ met oranje led-verlichtingselement 230 V~ universele uit-wisselschakelaar



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3136 00	1/10	30,80	01	4010337039044

### Merkmale

- In tegenstelling tot wipschakelaars keren bij tastschakelaars de wippen na elke activering altijd terug naar hun oorspronkelijke positie.
- De uniforme positie van de wipschakelaars die hierdoor ontstaat, zorgt voor een geordende en hoogwaardige uitstraling van de elektrische installatie.
- De esthetiek wordt aanzienlijk verbeterd, vooral bij meervoudige combinaties, met bijvoorbeeld meerdere schakelaars in één afdekraam.
- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

### Technische Daten

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede	
- voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominaal vermogen	
- LEDi/ CFLi:	100 W

## Hinweise

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

---

## Lieferumfang

- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.

---