

Trekschakelaar 10 AX 250 V~ met interne montageplaat Universele uit-wisselschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	3146 13	1	31,52	13	4010337112518

Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Voor wand- en plafondmontage.

Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalvoer geleverd.