



## Basiselement wipdrukcontact 10 A 250 V~ maakcontact 1-polig



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3151 00	1/10/100	11,96	21	4010337038764
 zonder bevestigingsklauwen	3871 00	1/10	11,96	01	4010337064626

### Merkmale

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

### Technische Daten

#### Inbouwdiepte

- 3151 00: 32 mm
- 3871 00: 23 mm

#### Aansluitingdoorsnede

- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm<sup>2</sup>

## Hinweise

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

---