

Wipdrukcontact 10 A 250 V~ met tekstkader (onderstuk en bovenstuk) Maakcontact 1-polig met apart meldcontact

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|------|--------------------|----|---------------|
|  grijs | 3152 30 | 1/10 | 26,42 | 14 | 4010337124061 |

Merkmale

- Kunststoff: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel polycarbonaat genoemd.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Spatwaterdicht opbouw IP44

Technische Daten

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Hinweise

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Lieferumfang

- Symbolen 'Licht', 'Belknop' en 'Deur' worden meegeleverd.