



Basiselement wipdrukcontact 10 A 250 V~ seriedrukcontact



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3153 00	1/10	19,96	01	4010337121145
 zonder bevestigingsklauwen	3823 00	1/10	19,96	01	4010337121169

Merkmale

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

Technische Daten

Inbouwdiepte	
- 3153 00:	32 mm
- 3823 00:	24 mm
Aansluitingdoorsnede	
- voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²