


## Wipdrukcontact 10 A 250 V~ met tekstkader (onderstuk en bovenstuk) Wisselcontact 1-polig



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 grijs	3156 31	1	41,37	14	4010337124115

### Merkmale

- Kunststoff: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel polycarbonaat genoemd.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Spatwaterdicht opbouw IP66

### Technische Daten

Aansluitingdoorsnede  
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm<sup>2</sup>

### Hinweise

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

### Lieferumfang

- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.
- Tekstlabels met symbolen 'Licht', 'Belknop' en 'Deur' worden meegeleverd.