

Basiselement wipjaloetzeschakelaar 10 A 250 V~



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3159 00	1/10/100	29,92	01	4010337039211
 zonder bevestigingsklauwen	3879 00	1/10	29,92	01	4010337064428

Kenmerken

- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

Technische gegevens

Inbouwdiepte	
- 3159 00:	32 mm
- 3879 00:	23 mm
Aansluitingdoorsnede	
- voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²

Aanwijzingen

- Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.
