GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Wipcontroleschakelaar 16 AX 250 V~ met tekstkaderen en oranje led-verlichtingselement 230 V~ (onderstuk en bovenstuk)
Universele uit-wisselschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 grijs	3186 30	1	48,13	14	4010337125945

Kenmerken

- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcontactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Met oranje led-verlichtingselement.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Levering

- Tekstlabel ‘Heizung Ein/Aus’ is bij de levering inbegrepen.
- Kabelinvoer 2-voudig (dubbele invoer) is bijgevoegd.
- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.
- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.
