


Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~ uitschakelaar 2-polig



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3102 00	1/10	22,51	01	4010337038672
 zonder bevestigingsklauwen	3812 00	1/10	22,51	01	4010337038689

Merkmale

- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.

Technische Daten

Inbouwdiepte	
- 3102 00:	32 mm
- 3812 00:	23 mm
Aansluitingdoorsnede	
- voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm²
Nominaal vermogen	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
