

## Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~ kruisschakelaar



| Specificatie                                                                                                   | Art. nr. | VE       | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------|----|---------------|
|  met bevestigingsklauwen      | 3107 00  | 1/10/100 | 22,51              | 01 | 4010337039174 |
|  zonder bevestigingsklauwen | 3817 00  | 1/10     | 22,51              | 01 | 4010337039181 |

### Kenmerken

- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.

### Technische gegevens

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Inbouwdiepte                              |                     |
| - 3107 00:                                | 32 mm               |
| - 3817 00:                                | 23 mm               |
| Aansluitingdoorsnede                      |                     |
| - voor massieve en soepele geleiders tot: | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nominaal vermogen                         |                     |
| - LEDi/ CFLi:                             | 100 W               |

### Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

---