
# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Basiselement tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~ met oranje led-verlichtingselement 230 V~ uitschakelaar 2-polig**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  met bevestigingsklauwen | 3122 00 | 1 | 42,16 | 01 | 4010337038726 |
|  zonder bevestigingsklauwen | 3842 00 | 1 | 42,16 | 01 | 4010337064381 |

**Kenmerken**

- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- De uniforme positie van de wipschakelaars die hierdoor ontstaat, zorgt voor een geordende en hoogwaardige uitstraling van de elektrische installatie.
- De esthetiek wordt aanzienlijk verbeterd, vooral bij meervoudige combinaties, met bijvoorbeeld meerdere schakelaars in één afdekraam.

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte | |
| - 3122 00: | 32 mm |
| - 3842 00: | 23 mm |
| Aansluitingdoorsnede | |
| - voor massieve en soepele geleiders tot: | 2,5 mm² |
| Nominaal vermogen | |
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |

**Aanwijzingen**

- Door 180° draaien van het led-basiselement ook verlichtbaar aan te sluiten.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Levering**

- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.

---