

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, compleet met afdichtset IP44 en afdekraam Standard 55**



| Specificatie                                                                                            | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend    | 4157 01  | 1  | 24,58              | 01 | 4010337094500 |
|  zuiver wit glanzend | 4157 03  | 1  | 24,58              | 01 | 4010337094517 |

## Kenmerken

- UV-bestendig
- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

## Technische gegevens

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Inbouwdiepte:                                 | 29 mm                                       |
| Draadmateriaal:                               | massief en soepel                           |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van: | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- 

## Levering

- Set van wandcontactdoos met randaarde met klapdeksel, afdichtset IP44 en afdekraam Gira Standard 55.
-