

Wandcontactdoos met randaarde 2-voudig 16 A 250 V~met klapdeksel, compleet met afdichtset IP44 en afdekraam Standard 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 crème wit glanzend	4158 01	1	48,18	01	4010337094524
 zuiver wit glanzend	4158 03	1	48,18	01	4010337094531

Merkmale

- UV-bestendig
- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische Daten

Inbouwdiepte:	29 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²

Lieferumfang

- Set van wandcontactdoos met randaarde met klapdeksel, afdichtset IP44 en afdekraam Gira Standard 55.
