









## Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) Schroefklemmen



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 crème wit glanzend	4183 01	1/5	10,96	01	4010337093558
 zuiver wit glanzend	4183 03	1/10/100	10,96	01	4010337093572
 zuiver wit mat	4183 27	1/10	10,96	01	4010337093596
 antraciet	4183 28	1/10	12,26	11	4010337093602
 kleur aluminium	4183 26	1/5	16,97	11	4010337093589
 zwart mat	4183 005	1/10	16,97	11	4010337093541
 grijs mat	4183 015	1/5	16,97	11	4010337093565
 edelstaal	4183 600	1	23,93	11	4010337093619

## Merkmale

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Geaarde draagring.

---

## Technische Daten

Inbouwdiepte:	32 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup>
Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging:	0 °C tot +45 °C

---

## Hinweise

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
-