# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met rode afdekking en opdruk ‘WSV’ (overige veiligheidsspanning)**




| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  rood glanzend | 4188 108 | 1/5 | 16,72 | 01 | 4010337092919 |

**Kenmerken**

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte: | 32 mm |
| Draadmateriaal<br>- massief en soepel: | |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van: | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |

**Aanwijzingen**

- De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.