






Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ Steekklemmen



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSSt.	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	4188 70	1/10/100	8,18	01	4010337116943
 zuiver wit mat (gelakt)	4188 72	1/10/100	14,82	11	4010337116950
 antraciet (gelakt)	4188 73	1/10/100	14,82	11	4010337116929
 zwart mat (gelakt)	4188 74	1/10/100	14,82	11	4010337116967
 grijs mat (gelakt)	4188 76	1/10/100	14,82	11	4010337116936

Merkmale

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Geaarde draagring.

Technische Daten

Inbouwdiepte:	29 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²

Hinweise

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
