




Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en tekstkader TX_44



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit | 4410 66 | 1/5 | 24,04 | 13 | 4010337094166 |
|  antraciet | 4410 67 | 1/5 | 30,23 | 13 | 4010337094173 |
|  kleur aluminium | 4410 65 | 1/5 | 30,23 | 13 | 4010337094159 |

Merkmale

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte: | 29 mm |
| Draadmateriaal: | massief en soepel |
| Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: | 1,5 mm ² tot 2,5 mm ² |
| Hoogte van het tekstkader: | 12 mm |

Lieferumfang

- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.
