

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) (onderstuk en bovenstuk)**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	4414 70	1/5	19,54	01	4010337117469
 zuiver wit mat (gelakt)	4414 72	1/5	25,55	11	4010337117476
 antraciet (gelakt)	4414 73	1/5	25,55	11	4010337117445
 zwart mat (gelakt)	4414 74	1/5	25,55	11	4010337117483
 grijs mat (gelakt)	4414 76	1/5	25,55	11	4010337117452

**Merkmale**

- Draagrings is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagrings.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

## Technische Daten

Inbouwdiepte:	32 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup>

---

## Hinweise

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
  - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
-