








**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met 30° gedraaid basiselement en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus), zonder bevestigingsklauwen System 55**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 crème wit glanzend	4418 01	1/5	13,51	01	4010337094920
 zuiver wit glanzend	4418 03	1/5	13,51	01	4010337094944
 zuiver wit mat	4418 27	1/5	13,51	01	4010337094999
 antraciet	4418 28	1/5	14,80	11	4010337095026
 kleur aluminium	4418 26	1/5	19,47	11	4010337094982
 zwart mat	4418 005	1/5	19,47	11	4010337094913
 grijs mat	4418 015	1/5	19,47	11	4010337094937

## Merkmale

- Speciaal geschikt voor haakse stekers.
- Ook voor gebruik in vloersystemen.
- Voor schroefbevestiging.

## Technische Daten

Inbouwdiepte:	32 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup>
Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging:	0 °C tot +45 °C

---

## Hinweise

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
  - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
-