






## Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend       | 4454 70     | 1/5 | 16,54              | 01 | 4010337117384 |
|  zuiver wit mat (gelakt) | 4454 72     | 1/5 | 22,81              | 11 | 4010337117391 |
|  antraciet (gelakt)      | 4454 73     | 1/5 | 22,81              | 11 | 4010337117360 |
|  zwart mat (gelakt)      | 4454 74     | 1/5 | 22,81              | 11 | 4010337117407 |
|  grijs mat (gelakt)      | 4454 76     | 1/5 | 22,81              | 11 | 4010337117377 |

### Merkmale

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

### Technische Daten

Inbouwdiepte: 32 mm

Draadmateriaal: massief en soepel

Aansluitingdoorsnede  
- voor geleiders van: 1,5 mm<sup>2</sup> tot 2,5 mm<sup>2</sup>

---

## Hinweise

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

---