GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met oranje afdekking



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 oranje glanzend	4455 109	1/5	16,72	01	4010337096832

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Draadmateriaal - massief en soepel:	
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

- De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd.