

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met tekstkader met rode afdekking en opdruk 'WSV' (overige veiligheidsspanning)**

Specificatie	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 rood glanzend	4457 108	1/5	20,75	01	4010337093299

**Merkmale**

- Draagrings is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagrings.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

**Technische Daten**

Inbouwdiepte:	29 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingsdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup>

**Hinweise**

- De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd.

## Lieferumfang

- Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.

---