

## Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met tekstkader System 55



| Spezifikation                                                                                           | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend    | 4457 01     | 1/5 | 11,77              | 01 | 4010337093244 |
|  zuiver wit glanzend | 4457 03     | 1/5 | 11,77              | 01 | 4010337093268 |
|  zuiver wit mat      | 4457 27     | 1/5 | 11,77              | 01 | 4010337093329 |
|  antraciet           | 4457 28     | 1/5 | 13,12              | 11 | 4010337093336 |
|  kleur aluminium     | 4457 26     | 1/5 | 18,00              | 11 | 4010337093312 |
|  zwart mat           | 4457 005    | 1/5 | 18,00              | 11 | 4010337093237 |
|  grijs mat           | 4457 015    | 1/5 | 18,00              | 11 | 4010337093251 |
|  edelstaal (gelakt)  | 4457 600    | 1/5 | 26,75              | 11 | 4010337093343 |

## Merkmale

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

---

## Technische Daten

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Inbouwdiepte:                                 | 29 mm                                       |
| Draadmateriaal:                               | massief en soepel                           |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van: | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Lieferumfang

- Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.
-