









## Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ zonder bevestigingsklauwen System 55



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE       | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|----------|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend    | 4466 01     | 1/10     | 7,39               | 21 | 4010337095088 |
|  zuiver wit glanzend | 4466 03     | 1/10     | 7,39               | 21 | 4010337095101 |
|  zuiver wit mat      | 4466 27     | 1/10/100 | 7,39               | 21 | 4010337095125 |
|  antraciet           | 4466 28     | 1/10/100 | 9,20               | 11 | 4010337095132 |
|  kleur aluminium     | 4466 26     | 1/10     | 14,03              | 11 | 4010337095118 |
|  zwart mat           | 4466 005    | 1/10/100 | 14,03              | 11 | 4010337095071 |
|  grijs mat           | 4466 015    | 1/5      | 14,03              | 11 | 4010337095095 |
|  edelstaal           | 4466 600    | 1/10     | 22,74              | 11 | 4010337095149 |

## Merkmale

- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

---

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Inbouwdiepte:                                 | 29 mm                                       |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van: | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |

---