









Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ zonder bevestigingsklauwen System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 crème wit glanzend	4466 01	1/10	7,39	21	4010337095088
 zuiver wit glanzend	4466 03	1/10	7,39	21	4010337095101
 zuiver wit mat	4466 27	1/10/100	7,39	21	4010337095125
 antraciet	4466 28	1/10/100	9,20	11	4010337095132
 kleur aluminium	4466 26	1/10	14,03	11	4010337095118
 zwart mat	4466 005	1/10/100	14,03	11	4010337095071
 grijs mat	4466 015	1/5	14,03	11	4010337095095
 edelstaal	4466 600	1/10	22,74	11	4010337095149

Merkmale

- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische Daten

Inbouwdiepte:	29 mm
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²
