GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ zonder bevestigingsklauwen System 55



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	4466 01	1/10	7,39	21	4010337095088
zuiver wit glanzend	4466 03	1/10	7,39	21	4010337095101
zuiver wit mat	4466 27	1/10/100	7,39	21	4010337095125
antraciet	4466 28	1/10/100	9,20	11	4010337095132
kleur aluminium (gelakt)	4466 26	1/10	14,03	11	4010337095118
zwart mat (gelakt)	4466 005	1/10/100	14,03	11	4010337095071
grijs mat (gelakt)	4466 015	1/5	14,03	11	4010337095095
edelstaal	4466 600	1/10	22,74	11	4010337095149

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

Kenmerken

- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	29 mm
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm² tot 2,5 mm²
