

SW OB



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 grijs	4485 30	1	23,46	14	4010337095781

Kenmerken

- Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²
Draadmateriaal:	massief en soepel
Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging:	0 °C tot 45 °C

Aanwijzingen

- Conform NF C 61-314:2017 toegelaten.
- Conform NBN C 61-112-1:2017 toegelaten.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.