









## Wandcontactdoos met aardingspen 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) System 55



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE       | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|----------|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend    | 4485 01     | 1/5      | 12,93              | 01 | 4010337095668 |
|  zuiver wit glanzend | 4485 03     | 1/10/100 | 12,93              | 01 | 4010337095682 |
|  zuiver wit mat      | 4485 27     | 1/10     | 12,93              | 01 | 4010337095712 |
|  antraciet           | 4485 28     | 1/10     | 14,25              | 11 | 4010337095729 |
|  kleur aluminium     | 4485 26     | 1/10     | 18,90              | 11 | 4010337095705 |
|  zwart mat           | 4485 005    | 1/10     | 18,90              | 11 | 4010337095651 |
|  grijs mat           | 4485 015    | 1/5      | 18,90              | 11 | 4010337095675 |
|  edelstaal           | 4485 600    | 1/5      | 27,30              | 11 | 4010337095736 |

## Merkmale

- Met steekklemmen.
- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

---

## Technische Daten

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Inbouwdiepte:                     | 29 mm                                       |
| Vervangt vol compatibel 0485 ...: |   |
| Aansluitingdoorsnede              |   |
| - voor geleiders van:             | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Omgevingstemperatuur              |   |
| - verhoogde aanraakbeveiliging:   | 0 °C tot +45 °C                             |

---

## Hinweise

- Conform NF C 61-314:2017 toegelaten.
- Conform NBN C 61-112-1:2017 toegelaten.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.