

Wandcontactdoos met aardingspen 16 A 250 V~, klapdeksel en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 crème wit glanzend	4488 01	1/10	21,30	01	4010337095804
 zuiver wit glanzend	4488 03	1/10	21,30	01	4010337095835
 zuiver wit mat	4488 27	1/10	21,30	01	4010337095859
 antraciet	4488 28	1/10	22,62	11	4010337095866
 kleur aluminium	4488 26	1/10	27,30	11	4010337095842
 zwart mat	4488 005	1/10	27,30	11	4010337095798
 grijs mat	4488 015	1/10	27,30	11	4010337095811
 edelstaal	4488 600	1/5	35,69	11	4010337095873

Merkmale

- Met steekklemmen.
- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische Daten

Inbouwdiepte:	29 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²
Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging:	0 °C tot +45 °C

Hinweise

- Conform NF C 61-314:2017 toegelaten.
- Conform NBN C 61-112-1:2017 toegelaten.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.