








Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, tekstkader en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) System 55



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend | 4557 01 | 1/5 | 23,13 | 01 | 4010337094258 |
|  zuiver wit glanzend | 4557 03 | 1/5 | 23,13 | 01 | 4010337094265 |
|  zuiver wit mat | 4557 27 | 1/5 | 23,13 | 01 | 4010337094296 |
|  antraciet | 4557 28 | 1/5 | 24,48 | 11 | 4010337094302 |
|  kleur aluminium | 4557 26 | 1/5 | 29,13 | 11 | 4010337094289 |
|  zwart mat | 4557 005 | 1/5 | 29,13 | 11 | 4010337094241 |
|  grijs mat | 4557 015 | 1/5 | 29,13 | 11 | 4010337094319 |

Merkmale

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte: | 29 mm |
| Draadmateriaal: | massief en soepel |
| Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: | 1,5 mm ² tot 2,5 mm ² |
| Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging: | 0 °C tot +45 °C |

Hinweise

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
-

Lieferumfang

- Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.
-