








Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) zonder bevestigingsklauwen



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 crème wit glanzend	4755 01	1/10	10,96	01	4010337093879
 zuiver wit glanzend	4755 03	1/10	10,96	01	4010337093893
 zuiver wit mat	4755 27	1/10/100	10,96	01	4010337093916
 antraciet	4755 28	1/10	12,26	11	4010337093923
 kleur aluminium	4755 26	1/5	16,97	11	4010337093909
 zwart mat	4755 005	1/10	16,97	11	4010337093862
 grijs mat	4755 015	1/5	16,97	11	4010337093886

Merkmale

- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische Daten

Inbouwdiepte:	29 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²
Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging:	0 °C tot +45 °C

Hinweise

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
