# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) zonder bevestigingsklauwen**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  crème wit glanzend | 4755 01 | 1/10 | 10,96 | 01 | 4010337093879 |
|  zuiver wit glanzend | 4755 03 | 1/10 | 10,96 | 01 | 4010337093893 |
|  zuiver wit mat | 4755 27 | 1/10/100 | 10,96 | 01 | 4010337093916 |
|  antraciet | 4755 28 | 1/10 | 12,26 | 11 | 4010337093923 |
|  kleur aluminium (gelakt) | 4755 26 | 1/5 | 16,97 | 11 | 4010337093909 |
|  zwart mat (gelakt) | 4755 005 | 1/10 | 16,97 | 11 | 4010337093862 |
|  grijs mat (gelakt) | 4755 015 | 1/5 | 16,97 | 11 | 4010337093886 |

**Kenmerken**

- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden



**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte: | 29 mm |
| Draadmateriaal: | massief en soepel |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van: | <br>1,5 mm² tot 2,5 mm² |
| Omgevingstemperatuur<br>- verhoogde aanraakbeveiliging: | <br>0 °C tot +45 °C |

---

**Aanwijzingen**

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.

---