








Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) zonder bevestigingsklauwen



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----------|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend | 4755 01 | 1/10 | 10,96 | 01 | 4010337093879 |
|  zuiver wit glanzend | 4755 03 | 1/10 | 10,96 | 01 | 4010337093893 |
|  zuiver wit mat | 4755 27 | 1/10/100 | 10,96 | 01 | 4010337093916 |
|  antraciet | 4755 28 | 1/10 | 12,26 | 11 | 4010337093923 |
|  kleur aluminium | 4755 26 | 1/5 | 16,97 | 11 | 4010337093909 |
|  zwart mat | 4755 005 | 1/10 | 16,97 | 11 | 4010337093862 |
|  grijs mat | 4755 015 | 1/5 | 16,97 | 11 | 4010337093886 |

Merkmale

- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte: | 29 mm |
| Draadmateriaal: | massief en soepel |
| Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: | 1,5 mm ² tot 2,5 mm ² |
| Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging: | 0 °C tot +45 °C |

Hinweise

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
