


Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus), zonder bevestigingsklauwen



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	4755 70	1/5	11,18	01	4010337117513
 zuiver wit mat (gelakt)	4755 72	1/5	17,19	11	4010337117520
 antraciet (gelakt)	4755 73	1/5	17,19	11	4010337117490
 zwart mat (gelakt)	4755 74	1/5	17,19	11	4010337117537
 grijs mat (gelakt)	4755 76	1/5	17,19	11	4010337117506

Merkmale

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische Daten

Inbouwdiepte: 32 mm

Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²
Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging:	0 °C tot +45 °C

Hinweise

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
 - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
-