

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus), zonder bevestigingsklauwen



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend | 4755 70 | 1/5 | 11,18 | 01 | 4010337117513 |
|  zuiver wit mat (gelakt) | 4755 72 | 1/5 | 17,19 | 11 | 4010337117520 |
|  antraciet (gelakt) | 4755 73 | 1/5 | 17,19 | 11 | 4010337117490 |
|  zwart mat (gelakt) | 4755 74 | 1/5 | 17,19 | 11 | 4010337117537 |
|  grijs mat (gelakt) | 4755 76 | 1/5 | 17,19 | 11 | 4010337117506 |

Merkmale

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische Daten

Inbouwdiepte: 32 mm

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Draadmateriaal: | massief en soepel |
| Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: | 1,5 mm ² tot 2,5 mm ² |
| Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging: | 0 °C tot +45 °C |

Hinweise

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
 - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
-