

## RF wandzender 2-voudig voor KNX



| Specificatie                                                                                                 | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend         | 5178 01  | 1  | 135,44             | 06 | 4010337123026 |
|  zuiver wit glanzend      | 5178 03  | 1  | 135,44             | 06 | 4010337123033 |
|  zuiver wit mat           | 5178 27  | 1  | 135,44             | 06 | 4010337123040 |
|  antraciet                | 5178 28  | 1  | 137,57             | 06 | 4010337123064 |
|  kleur aluminium (gelakt) | 5178 26  | 1  | 139,68             | 06 | 4010337123057 |
|  zwart mat (gelakt)       | 5178 005 | 1  | 139,68             | 06 | 4010337123088 |
|  grijs mat (gelakt)       | 5178 015 | 1  | 139,68             | 06 | 4010337123071 |

### Kenmerken

- De wandzender kan met schroeven aan de wand worden bevestigd resp. op gladde of transparante oppervlakken met een montageplaat worden vastgeplakt.
- Projectie, inbedrijfstelling en parametrisering worden via ETS uitgevoerd (versie 5 of nieuwer).
- Geïntegreerde interface: USB Micro type B voor lokale programmering en kan gebruikt worden als KNX RF interface.
- Batterijgevoed apparaat.
- Apparaat ondersteunt KNX Secure.

## Functie 'schakelen'

- Commando bij indrukken en loslaten parametrizeerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
- Commando bij kort of lang indrukken van de toets.

## Functie 'dimmen'

- Commando bij indrukken van de toets parametrizeerbaar (lichter-AAN, donkerder-UIT, lichter/donkerder-OM).

## Functie 'jaloezie'

- Commando bij indrukken van de toetsen parametrizeerbaar (OMHOOG, OMLAAG, OM).

## Functie 'Waardegever'

- 1 byte, 2 byte, 3 byte, 14 byte ASCII.

## Functie 'Kleur'

- Kleurbesturing RGB/RGBW, toggelen van 8 kleurwaarden.

## Functie 'Scèneneveneenheid'

- Scèneoproep en opslaan mogelijk, toggelen van 8 scènes.

## Functie 'Individueel'

- Diverse functiecombinaties bij toets indrukken resp. loslaten.
- Bij scèneneveneenheid: Geheugenfunctie mogelijk.

---

## Technische gegevens

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| KNX medium:              | RF1.R            |
| Inbedrijfstellingsmodus: | S-Mode           |
| Nominale spanning:       | DC 3 V           |
| Batterijen:              | 1 x CR 2032      |
| Omgevingstemperatuur:    | -5 °C tot +45 °C |
| Radiofrequentie:         | 868,3 MHz        |
| Zendvermogen:            | max. 20 mW       |
| Bereik (vrije veld):     | ca. 100 m        |

---

## Aanwijzingen

- Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
- Bij gebruik van metalen afdekramen kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
- Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.

## Levering

- Batterijen zijn bij levering inbegrepen.
  - Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.
-