

eNet draadloos diagnose-apparaat



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	5304 00	1	81,48	42	4010337774006

Merkmale

- Weergave van de signaalkwaliteit van geselecteerde eNet-apparaten en statusmeldingen via led.
- Weergave van draadloze signalen van draadloze zenders die niet eNet zijn.
- In-, uitschakelen van de repeaterfunctie van op het net aangesloten actoren, zenders en energiesensoren.

Technische Daten

Nominale spanning:	DC 3 V
Batterij	
- Type:	1x CR 2450N
- UN-nummer:	3091
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie:	868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m

Hinweise

- Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.

Lieferumfang

- Batterijen zijn bij levering inbegrepen.
