









## System 3000 touchopzetstuk System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 crème wit glanzend	5365 01	1/5	89,93	02	4010337096856
 zuiver wit glanzend	5365 03	1/5	89,93	02	4010337096863
 zuiver wit mat	5365 27	1/5	89,93	02	4010337096887
 antraciet	5365 28	1/5	93,06	02	4010337096894
 kleur aluminium	5365 26	1/5	97,74	02	4010337096870
 zwart mat	5365 005	1/5	97,74	02	4010337096917
 grijs mat	5365 015	1/5	97,74	02	4010337107071
 edelstaal	5365 600	1/5	106,45	02	4010337096900

## **Merkmale**

- De besturing vindt plaats door licht aanraken of vegen op het bedieningsoppervlak.
  - Drie lichtsterktes kunnen worden opgeslagen, met System 3000 dimmer-basiselement.
  - Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement.
  - Vergrendelingsfunctie, met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement.
  - Statusweergave door led-lichtbalken voor de weergave van de lichtsterkte of raambekledingspositie.
  - Permanente of tijdelijke statusweergave (statusweergave gaat uit na 5 seconden zonder aanraking).
  - Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.
- 

## **Technische Daten**

Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

---