






## System 3000 touchopzetstuk System 70



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSSt.	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	5365 70	1/5	92,95	02	4010337124252
 zuiver wit mat (gelakt)	5365 72	1/5	100,76	02	4010337124269
 antraciet (gelakt)	5365 73	1/5	100,76	02	4010337124276
 zwart mat (gelakt)	5365 74	1/5	100,76	02	4010337124283
 grijs mat (gelakt)	5365 76	1/5	100,76	02	4010337124290

### Merkmale

- De besturing vindt plaats door licht aanraken of vegen op het bedieningsoppervlak.
- Drie lichtsterktes kunnen worden opgeslagen, met System 3000 dimmer-basiselement.
- Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement.
- Vergrendelingsfunctie, met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement.
- Statusweergave door led-lichtbalken voor de weergave van de lichtsterkte of raambekledingspositie.
- Permanente of tijdelijke statusweergave (statusweergave gaat uit na 5 seconden zonder aanraking).
- Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.

### Technische Daten

Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C